


Product data sheet

Characteristics

AK2GD2525

Kabelski kanal - 25 x 25 mm - brez pokrova - siv



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Sestava naprave	Brez pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 8

Komplementarno

Barva	Siva (RAL 7030)
Način pritrdjevanja	Vpeta podpora Z vijaki
Material	PVC
Višina	25 mm
Dolžina	2000 mm
Širina	25 mm
Teža izdelka	0,26 kg
Skupno število žic	25

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,000 cm
Paket 1 Širina	2,500 cm
Paket 1 Dolžina	200,000 cm
Paket 1 Teža	207,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	4,500 cm
Paket 2 Širina	5,500 cm
Paket 2 Dolžina	200,500 cm
Paket 2 Teža	1,877 kg
Embalažna enota Paketa 3	P2M

Število enot v Paketu 3	176
Paket 3 Višina	45,000 cm
Paket 3 Širina	200,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	51,432 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------