


## Product data sheet

### Characteristics

# AK2GD5075

Kabelski kanal - 75 x 50 mm - brez pokrova - siv



### Glavno

Izdelek ali sestavni del	Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Sestava naprave	Brez pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 8

### Komplementarno

Barva	Siva (RAL 7030)
Način pritrdjevanja	Z vijaki Vpeta podpora
Material	PVC
Višina	75 mm
Dolžina	2000 mm
Širina	50 mm
Teža izdelka	0,88 kg
Skupno število žic	240

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 UL 94
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	DIN 43659 VDE 0660 VDE 0506

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	852,0 g
Višina embalaže 1	5,0 cm
Širina embalaže 1	7,5 cm
Dolžina embalaže 1	200,0 cm
Tip enote v embalaži 2	PAL
Število enot v embalaži 2	512
Teža embalaže 2	448,0 kg
Višina embalaže 2	115,0 cm
Širina embalaže 2	200,5 cm
Dolžina embalaže 2	120,0 cm
Tip enote v embalaži 3	CAR

Število enot v embalaži 3	8
Teža embalaže 3	7,0 kg
Višina embalaže 3	10,5 cm
Širina embalaže 3	14,0 cm
Dolžina embalaže 3	200,5 cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------