

Product data sheet

Characteristics

BVS1000I

Schneider Electric EASY UPS BVS 1000VA, IEC outlet



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Montažna podpora	Zid Tla
Ponastavitev	Samodejna ponastavitev
Topologija	Linijsk. interakt.

Komplementarno

Tip namestitve	Notranja
Surge Energy	156 J
Tip signala	Stepped approximation to a sinewave
Tip zaščitne naprave	Naprava za zaščito pred prenapetostjo (SPD) Mini odklopnik (MCB) Varovalka
Vhodna napetost	230 V AC
Izhodna napetost	230 V AC
IP stopnja zaščite	IP20
Čas prenosa	6 ms
Omrežna frekvenca	45-65 Hz
Razpon energije	1000 VA 600 W
Električna povezava	Vhod 1 inlet IEC 320 C14 Izhod 6 Vtičnica IEC 320 C13
Lokalno signaliziranje	Alarm, Izrazito Skoraj prazna baterija Alarm, Neprekinjen ali prekinjen ton Preobremenitev LED Stanje baterije
Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Število baterij	1
Čas napajanja	8 h
Napetost baterije	12 V
Življenska doba baterije	5 year(s)
Količina na set/komplet	Komplet 1
Neto teža	5,7 kg
Višina	92,5 mm
Širina	160,5 mm
Globina	305 mm

Okolje

Relativna vlažnost	0...90 %, Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 6561 ft
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Certifikati izdelkov	CE

Embalažna enota

Teža embalaže 1	5,897 kg
-----------------	----------

Pogodbena garancija

Garancija	2 leti popravilo ali menjava
-----------	------------------------------
