

Product data sheet

Characteristics

BVS800I-GR

Schneider Electric EASY UPS BVS 800VA,
Schuko vtičnica



Pregled

Dobavni rok	Običajno v zalogi
-------------	-------------------

Glavno

Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Topologija	Linijisk. interakt.
Količina na set/komplet	Komplet 1
Ponastavitev	Samodejna ponastavitev
Serijska izdelka	Easy UPS 1Ph BVS serija

Komplementarno

Tip namestitve	Notranja
Udarčna napetost	156 J
Tip signala	Stopničasti približek sinusoidi
Tip zaščitne naprave	Naprava za zaščito pred prenapetostjo (SPD) Mini odklopnik (MCB)
Tip zaščite	Zaščita varovalke
Vhodna napetost	230 V AC
Izhodna napetost	230 V AC
IP stopnja zaščite	IP20
Čas prenosa	6 ms tipično : 10 ms maksimum
Omrežna frekvenca	45-65 Hz
Razpon energije	800 VA 450 W
Električna povezava	Vhod 1 Vhod Schuko CEE 7/P Izhod 4 Vtičnica Schuko CEE 7
Lokalno signaliziranje	Alarm, Izrazito zaSkoraj prazna baterija Alarm, Neprekinjen ali prekinjen ton zaPreobremenitev LED zaStanje baterije
Število baterij	1
Čas napajanja	8 h
Napetost baterije	12 V
Kapaciteta baterije	7,0 Ah
Življenska doba baterije	5 let/o/i/a
Neto teža	5,3 kg

Višina	92,5 mm
Širina	160,5 mm
Globina	305 mm

Okolje

Relativna vlažnost	0...90 %, Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 6561 ft
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certifikati izdelkov	CE

Fizično

Montažna podpora	Zid Tla
------------------	------------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	13,500 cm
Paket 1 Širina	23,500 cm
Paket 1 Dolžina	37,000 cm
Paket 1 Teža	5,637 kg
Embalažna enota Paketa 2	S04
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dolžina	60,000 cm
Paket 2 Teža	23,480 kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	48
Paket 3 Višina	100,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	293,760 kg
SCC14	10731304338526

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	2 leti
-----------	--------