

Product data sheet

Characteristics

IMD-IM20-H

VIGILOHM IM20-H 110 do 230 V CA



Glavno

Skupina izdelkov	Vigilohm
Kratko ime naprave	IM20-H
Izdelek ali sestavni del	Naprava za nadzor izolacije
Aplikacija naprave	Bolnišnica
Ozemljitveni sistem	IT
Jezik	Ruski Španski Francoski Kitajski Nemščina Portugalščina Angleščina Italijanščina

Komplementarno

Nazivna napetost omrežja	0...230 V - AC 50/60 Hz Faza-nevtralni) 0...100 V - DC
Snemanje podatkov	Dnevniki alarmov
Tip meritev	Omrežna izolacijska upornost 1 kOhm do 10 MOhm Zgodovina alarmov
Lokalno signaliziranje	Zelena Indikatorska luč Zadovoljiva izolacijska upornost Oranžna Indikatorska luč Pod pragom napake
Nastavitev praga	Napaka 50 do 500 kOhm
Odzivni čas	<= 1 s
Auxiliary supply voltage	125 do 250 V DC +/- 15 % 110 do 230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Poraba energije v VA	12 VA
Merilna napetost	25 V
Merilni tok	0...0,2 mA
Internal impedance	110 kOhm - AC 50/60 Hz
Testna funkcija	Priročnik
Output contact	1 C/O Standardni ali varni
Breaking capacity	250 V - AC 6 A 12 do 24 V - DC 6 A
Vhodna funkcija	Zaustavitev vbrizgavanja 24 V DC 5 mA
Protokol komunikacijskih vrat	Modbus
Podpora komunikacijskih vrat	RS485
Tip zaslona	Digitalni prikazovalnik
Montažni način	Konektor za spenjanje Podometna namestitve
Montažna podpora	DIN letev Panel
Povezave - terminali	Odstranljivi vijačni priključni blok 0,2...2,5 mm ²
Material	Termoplastično
Teža izdelka	0,25 kg
Višina	110 mm
Širina	96 mm
Globina	59 mm

Okolje

Dielektrična trdnost	4000 V - AC 5500 V - DC
IP stopnja zaščite	Spreadaj: IP52
Okoljske značilnosti	Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem v skladu s/zIEC 60068-2-30 Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjem v skladu s/zIEC 60068-2-56 Solna megla v skladu s/zIEC 60068-2-52
Stopnja onesnaženosti	2
Tip namestitve	Notranja
Standardi	IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4
Certifikati izdelkov	DNV[RETURN]EAC[RETURN]BV[RETURN]CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	10,5 cm
Paket 1 Širina	13,5 cm
Paket 1 Dolžina	16,5 cm
Paket 1 Teža	438 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dolžina	40 cm
Paket 2 Teža	4,177 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------