

Product data sheet

Characteristics

IMT36179

Thorsman TET - zanka - siva - ISO M12 -
premer 3 do 5

Glavno

Ponudba izdelkov	Thorsman TET
Tip izdelka	Zanka
Barva	Siva
Količina na embalažo	Komplet 50

Komplementarno

Material	EPDM
ISO	M12
Maksimalni zunanji premer kabla	3...5 mm
Premer vrtanja	12,5 mm
Višina	18 mm
Width	21 mm
Dolžina	21 mm

Okolje

IP-razred	IP67
-----------	------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,2 cm
Paket 1 Širina	2 cm
Paket 1 Dolžina	1,9 cm
Paket 1 Teža	0,9 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	3,9 cm
Paket 2 Širina	14,5 cm
Paket 2 Dolžina	16,7 cm
Paket 2 Teža	152 g
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	3000
Paket 3 Višina	46 cm
Paket 3 Širina	40 cm
Paket 3 Dolžina	60 cm
Paket 3 Teža	9 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------