

Product data sheet

Characteristics

ISM50624

OptiLine 45 - Altira talna doza - 4 moduli



Glavno

Sistem namestitve kablov	Talno ohišje
Tip izdelka	Altira ohišje talne vtičnice
Tip tal	V notranjosti tal Izravnana tla Dvignjena tla
Oblika talne doze	Kvadrat
Barva	Siva (RAL 7011)
Količina embalaže 1/ enoto	1 kos

Komplementarno

Število modulov	4 moduli
Product material	Jeklo PA6 PC/ABS
Dolžina	199 mm
Višina	72 mm
Širina	199 mm

Okolje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:Ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Delovna temperatura	-25...60 °C
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,5 cm
Paket 1 Širina	21,3 cm
Paket 1 Dolžina	21,5 cm
Paket 1 Teža	1,082 kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	150
Paket 2 Višina	112,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	173,85 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------