

Product data sheet

Characteristics

LMR0100002

Easy Styl, Modular stikalo 1M krem



Glavno

Serijska izdelka	Easy Styl
Skupina izdelkov	Easy Styl
Izdelek ali sestavni del	Stikalo
Predstavitev naprave	Mehanizem
Preklopna funkcija	1-polno 1-smerno
Število modulov	1 modul
Število rockerjev	1
Aktuator	Rocker
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/obsega	Easy Styl
Način pritrdjevanja	Na klik ("Click-in")
Barvni odtenek	Krem
Tip pakiranja	Pretočni paket
Nazivni tok	16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz
Priključna zmogljivost	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ za trdna ali fleksibilna kabela
Dolžina blankiranja žice	10... 12,5 mm
Material	ABS + PC
Višina	51 mm
Širina	22 mm
Globina	35 mm
Standardi	EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov	TSE
IK stopnja zaščite	IK01
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,000 cm
Paket 1 Širina	3,000 cm
Paket 1 Dolžina	5,000 cm
Paket 1 Teža	19,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	5,500 cm
Paket 2 Širina	12,000 cm
Paket 2 Dolžina	24,000 cm
Paket 2 Teža	428,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S04
Število enot v Paketu 3	240
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dolžina	60,000 cm
Paket 3 Teža	5,402 kg

