

Product data sheet

Characteristics

LMR0140001

Easy Styl, Modular tipkalo 1M belo luč



Glavno

Serijska izdelka	Easy Styl
Skupina izdelkov	Easy Styl
Izdelek ali sestavni del	Stikalo na ključ
Predstavitev naprave	Mehanizem
Preklopna funkcija	1-polno 2-smerno
Število modulov	1 modul
Aktuator	Ključ
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/ obsega	Easy Styl
Način pritrdjevanja	Na klik ("Click-in")
Barvni odtenek	Bela (RAL 1015)
Površinska obdelava (finish)	Sijajni
Tip pakiranja	Pretočni paket
Nazivni tok	10 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Priključna zmogljivost	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ za trdna ali fleksibilna kabel/ili
Dolžina blankiranja žice	10...12,5 mm
Material	ABS + PC
Višina	51 mm
Širina	22 mm
Globina	35 mm
Standardi	EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov	TSE
IK stopnja zaščite	IK01
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,000 cm
Paket 1 Širina	3,500 cm
Paket 1 Dolžina	5,000 cm
Paket 1 Teža	20,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	5,500 cm
Paket 2 Širina	12,000 cm
Paket 2 Dolžina	24,000 cm
Paket 2 Teža	437,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S04
Število enot v Paketu 3	240
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dolžina	60,000 cm
Paket 3 Teža	5,512 kg

