


Product data sheet

Characteristics

LMR0712003

Easy Styl, Modular stikalo za žaluzije 2M črno



Glavno

Serijska izdelka	Easy Styl
Skupina izdelkov	Easy Styl
Izdelek ali sestavni del	Stikalo
Predstavitev naprave	Mehanizem
Preklopna funkcija	Rolet
Število modulov	2 modula
Aktuator	Rocker
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/ obsega	Easy Styl
Način pritrdjevanja	Na klik ("Click-in")
Barvni odtenek	Črna (RAL 9005)
Površinska obdelava (finish)	Sijajni
Tip pakiranja	Pretočni paket
Nazivni tok	10 AX pri 250 V AC 50/60 Hz
Priključna zmogljivost	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ za trdna ali fleksibilna kabel/li
Dolžina blankiranja žice	10...12,5 mm
Material	ABS + PC
Višina	51 mm
Širina	44 mm
Globina	34 mm
Standardi	EN/IEC 60669-1
Certifikati izdelkov	TSE
IK stopnja zaščite	IK01
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,000 cm
Paket 1 Širina	4,500 cm
Paket 1 Dolžina	4,500 cm
Paket 1 Teža	42,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	5,500 cm
Paket 2 Širina	12,000 cm
Paket 2 Dolžina	24,000 cm
Paket 2 Teža	465,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S04
Število enot v Paketu 3	120
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dolžina	60,000 cm
Paket 3 Teža	5,842 kg

