

## Product data sheet

### Characteristics

# LMR1401002

Easy Styl, Modular stikalo 1M krem noč.osv.



### Glavno

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Serijska izdelka               | Easy Styl                                                        |
| Skupina izdelkov               | Easy Styl                                                        |
| Izdelek ali sestavni del       | Stikalo                                                          |
| Predstavitev naprave           | Mehanizem                                                        |
| Preklopna funkcija             | 1-polno 1-smerno                                                 |
| Število modulov                | 1 modul                                                          |
| Število rockerjev              | 1                                                                |
| Aktuator                       | Rocker                                                           |
| Aplikacija naprave             | Krmiljenje                                                       |
| Združljivost serije/<br>obsega | Easy Styl                                                        |
| Način pritrdjevanja            | Na klik ("Click-in")                                             |
| Barvni odtenek                 | Krem                                                             |
| Tip pakiranja                  | Pretočni paket                                                   |
| Nazivni tok                    | 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz                                      |
| Priključna zmogljivost         | $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ za trdna ali fleksibilna kabela |
| Dolžina blankiranja žice       | 10... 12,5 mm                                                    |
| Material                       | ABS + PC                                                         |
| Višina                         | 51 mm                                                            |
| Širina                         | 22 mm                                                            |
| Globina                        | 35 mm                                                            |
| Standardi                      | EN/IEC 60669-1                                                   |
| Certifikati izdelkov           | TSE                                                              |
| IK stopnja zaščite             | IK01                                                             |
| IP stopnja zaščite             | IP20                                                             |

### Embalažna enota

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE       |
| Število enot v Paketu 1  | 1         |
| Paket 1 Višina           | 2,500 cm  |
| Paket 1 Širina           | 3,500 cm  |
| Paket 1 Dolžina          | 4,500 cm  |
| Paket 1 Teža             | 21,000 g  |
| Embalažna enota Paketa 2 | BB1       |
| Število enot v Paketu 2  | 20        |
| Paket 2 Višina           | 6,000 cm  |
| Paket 2 Širina           | 12,500 cm |
| Paket 2 Dolžina          | 24,000 cm |
| Paket 2 Teža             | 466,000 g |
| Embalažna enota Paketa 3 | S03       |
| Število enot v Paketu 3  | 240       |
| Paket 3 Višina           | 30,000 cm |
| Paket 3 Širina           | 30,000 cm |
| Paket 3 Dolžina          | 40,000 cm |
| Paket 3 Teža             | 6,544 kg  |

