

Product data sheet

Characteristics

LMR5510002

Easy Styl, Modular vtičnica Euro-US 1M krem



Glavno

Serijska izdelka	Easy Styl
Skupina izdelkov	Easy Styl
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Število vtičnic	1
Predstavitev naprave	Mehanizem
Združljivost serije/ obsega	Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice	2P
Standard vtičnice	Euroameriška
Standardni opis vtičnice	Brez ozemlj. kontakta
Število modulov	1 modul
Barvni odtenek	Krem
Tip pakiranja	Pretočni paket
Nazivni tok	10 A pri 230/250 V AC 50 Hz
Priključki - terminali	Terminali z vijakno objemko
Material	ABS + PC
Višina	51 mm
Širina	22 mm
Globina	45 mm
Teža izdelka	0,021 kg
IK stopnja zaščite	IK01
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,000 cm
Paket 1 Širina	3,500 cm
Paket 1 Dolžina	4,500 cm
Paket 1 Teža	19,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	5,500 cm
Paket 2 Širina	12,000 cm
Paket 2 Dolžina	24,000 cm
Paket 2 Teža	426,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S04
Število enot v Paketu 3	240
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dolžina	60,000 cm
Paket 3 Teža	5,414 kg

