

Product data sheet

Characteristics

NSYDPR60

Dvoprofilna montažna letev 35 x 15 D 600, v kompletu: 20



Predstavitev

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anwendung | Večnamenski |
| Skupina izdelkov | Spacial |
| Izdelek ali sestavni del | Letev |
| Kategorija dodatkov/ ločenih delov | Montažna oprema |
| Tip letve | Dvojni profil DIN |
| Nominalne dimenzije omare | - |
| Združljivost serije/ obsega | Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM |
| Sestava naprave | Fixing elements 1 Letev |
| Količina na set/komplet | Komplet 20 |

Komplementarno

| | |
|---------------------|---|
| Material | S cinkom prevlečeno jeklo |
| Površinska obdelava | Prevlečeno s cinkom |
| Način pritrdjevanja | S pritrditvijo elementa - Struktura omare |
| NULL | Stalno prilagajanje Višina 25 mm |
| Dolžina | Nominal: 600 mm Realno 590 mm |
| Višina | Nazivna 15 mm |
| Širina | Nazivna 35 mm |
| Globina | 35 mm nominal: |
| Debelina | 1,5 mm |

Embalažna enota

| | |
|-----------------|---------|
| Teža embalaže 1 | 1,11 kg |
|-----------------|---------|

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
