


Product data sheet

Characteristics

NSYEC1261

Spacial SF plošča kab. uvodnice z 1 vh. - pritr.
s sponkami - 1200 x 600 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Plošča kableske uvodnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za upravljanje kablov
Anwendung	Večnamenski
Združljivost serije/ obsega	Spacial SF
Lokacija montaže	Dno omare
Tip kableske uvodnice	Standard
Kabelska uvodnica	1 vhod
Sestava naprave	Fixing elements 1 plate Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Višina	35 mm
Širina	1200 Mm nominal: Koristno 1016 mm
Globina	Nazivna 600 mm Realno 520 mm
Debelina	1,5 mm

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	7,019 kg
Višina embalaže 1	3 cm
Širina embalaže 1	34 cm
Dolžina embalaže 1	51,5 cm
Teža embalaže 2	293,76 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
