

Product data sheet

Characteristics

NSYECPC5

PVC prilagodljivi vhodi stožčaste oblike 33,3 x 3 mm. Sestava: 25



Predstavitev

Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za upravljanje kablov
Izdelek ali sestavni del	Nastavljiv stožčasti vhod
Application	Večnamenski
Sestava naprave	1 cable entry
Združljivost serije/ obsega	Spacial Thalassa
Količina na set/komplet	Komplet 25

Komplementarno

Montažna podpora	Distribucijsko in zaščitno ohišje
Material	PVC
Maksimalni zunanji premer kabla	5...26 mm
Teža izdelka	0,164 kg

Okolje

Premer vrtanja	29,5 mm
----------------	---------

Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,164 kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------