

Product data sheet

Characteristics

NSYFPLS2727G

Poliestrski hrbtni del omare PLS 27 x 27 x 13,5 cm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa PLS
Kratko ime naprave	PLS
Enclosure type	Večnamenski
Category	Izolacijski modularni zadnji
Nominal height	270 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	135 mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Zadnji del Na omari
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Brez

Komplementarno

Material	Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva	Ohišje Siva RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 Klasifikacija NEMA 13 NEMA 4X
Certifikati izdelkov	UL

Okolje

Razred električne izolacije	Razred II
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C IEC 62208
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-30...70 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	1,200 kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka