


## Product data sheet

### Characteristics

# NSYFXT8050

Fiksni pladenj V30xŠ682xG390 mm za omaro  
Š800xG500 mm - maks. obrem. 50 kg



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del	Pritrjena polica
Application	Večnamenski
For enclosure nominal dimensions	W: 800 mm D: 500 mm
Montažna podpora	Neposredno do strukture 40 mm križne letve
Združljivost serije/ obsega	Spacial SF Spacial SM
Sestava naprave	1 Fiksna polica Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet	Komplet 1

### Komplementarno

Material	Steel
Barva	Grey (RAL 7035)
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
NULL	Globinsko nastavljen vsakih 25 mm
Maksimalna obremenitev	150 kg Enakomerno distribuirano
Višina	30 mm
Širina	682 mm
Globina	390 mm

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	3,98 kg
-----------------	---------

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------