

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYID186

Spacial SF/SM navadna notranja vrata - 1800 x 600 mm



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Application	Večnamenski
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija montaže	Spredaj
Združljivost serije/ obsega	Spacial SMX Spacial SFX Spacial SF Spacial SM
Sestava naprave	1 Vrata 2 Ključavnica z vložkom 3 mm dvojne zbiralke 1 Ročica Fixing elements
Količina na set/komplet	Komplet 1

### Komplementarno

Material	Jeklena pločevina
Barva	Siva RAL 7035)
Površinska obdelava	Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice	Ključavnica 3 mm dvojni jeziček
Število ključavnic	2
NULL	Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Tip vrat	Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani	Reverzibilen
Maksimalna obremenitev	15 kg/m <sup>2</sup>
Višina	1800 Mm nominal: Realno 1665 mm
Širina	600 Mm nominal: Realno 500 mm
Globina	19,5 mm

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	18,000 kg
Višina embalaže 1	70,000 mm
Širina embalaže 1	560,000 mm
Dolžina embalaže 1	1730,000 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------