

Product data sheet

Characteristics

NSYMD128

Simetrična montažna šasija (7 letev) za omaro
z dimenzijami V 1200 x Š 800 mm



Glavno

Aplikacija	Večnamenski
Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Šasija
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Tip letve	Simetrična DIN
Nominalne dimenzije omare	-
Montažna podpora	Distančnik Neposredna pritrditev na zadnji del Step slide
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 2 Pokončni 7 DIN letev
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Stebrički Aluminij Letev Jeklo
Način pritrdjevanja	Privijačene kovice S pritrditvijo elementa
Nastavitev	Na drsnih stopnicah, tipa NSYSDCR..., višina 12,5 mm
Višina	Realno: 1152,4 mm Nazivna: 1200 mm
Širina	Nazivna: 800 mm Realno: 750 mm
Globina	Realno : 30 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,5 cm
Paket 1 Širina	10,0 cm
Paket 1 Dolžina	115,5 cm
Paket 1 Teža	6,38 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAL
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	29,0 cm
Paket 2 Širina	37,5 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	63,8 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------