

Product data sheet

Characteristics

NSYMDVR10

Aluminijsta letev, dolžina 1000 mm. Pakiranje:
10 kosov



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Letev
Aplikacija	Večnamenski
Enclosure nominal dimensions	-
Montažna podpora	Pritrdilna matica
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave	1 Pokončni
Količina na set/komplet	Komplet 10
Material	Aluminij

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Privit M8 - Na hrbtnih zakovicah omare
Višina	Nazivna: 1000 mm Realno: 939,3 mm
Širina	25 mm
Globina	15 mm
Debelina	2,5 mm
Teža izdelka	0,29 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,5 cm
Paket 1 Širina	8,0 cm
Paket 1 Dolžina	94,5 cm
Paket 1 Teža	290,0 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija

18 mesecev
