

Product data sheet

Characteristics

NSYMFPLAZ74

Kovinski okvir za pritrditev na tla za različico
PLAZ ali PLAZT Š750xG420 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del	Okvir za pritrdjevanje tal
Anwendung	Večnamenski
Nennmaße des Gehäuses	750 mm 420 mm
Lokacija montaže	Na tleh
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLA
Sestava naprave	Fixing elements 4 Talni pritrdilni čep 1 Okvir za pritrdjevanje tal

Komplementarno

Material	Steel
Površinska obdelava	Prevlečeno s cinkom
Način pritrdjevanja	Privit - Na omari S talnimi pritrdjevalnimi zatiči - V nadstropju
Višina	8 mm
Širina	730 mm
Globina	360 mm

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	7,5 kg
Višina embalaže 1	10,5 cm
Širina embalaže 1	36,5 cm
Dolžina embalaže 1	73,5 cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
