


## Product data sheet

### Characteristics

# NSYMM24SB

Montažna plošča V 250 x Š 200 mm iz galvanizirane pločevine



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Montažna plošča
Anwendung	Večnamenski
Nennmaße des Gehäuses	-
Lokacija montaže	Dno omare
Opis montažne plošče	Navaden
Združljivost serije/ obsega	Spacial SBM
Sestava naprave	1 mounting plate
Material	Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava	Kovinski

### Komplementarno

Način pritrdjevanja	Z 2 vijaki Ø 5 mm samovrezni vijaki - Dno omare
Trajna dovoljena obremenitev	4 kg Zadnja stran omare
Višina	Nazivna 175 mm
Širina	Nazivna 385 mm Pritrdilni centri 364 mm
Površina in uporabna površina	Nazivna 80000 mm <sup>2</sup>
Debelina	2 mm
Teža izdelka	1,032 kg

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,032 kg
Višina embalaže 1	39 cm
Širina embalaže 1	18 cm
Dolžina embalaže 1	0,3 cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

---

Uredba o RoHS za Kitajsko

 [Izjava O RoHS Za Kitajsko](#)

---

Razkritje okoljskih podatkov

 [Okoljski Profil Izdelka](#)

---