

Product data sheet

Characteristics

NSYMUC408

Izrezana pokrivna plošča Spacial SF/SM - 400 x 800 mm - pritrditev z vijaki



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Pokrivna plošča
Aplikacija	Večnamenski
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Nominal dimensions of the housing	- H: 400 mm W: 800 mm
Lokacija montaže	Na sklopu šasije
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Jeklo
Barva	Siva RAL 7035)
Površinska obdelava (finish)	Epoksi-poliesterski prah
Način pritrdjevanja	Z vijaki
Število horizontalnih vrstic	2
Skupno število 18 mm modulov	72
Tip prednje plošče	Z izrezom
Število izrezov	2 izreza
Višina	Nazivna: 400 mm Realno: 399,5 mm
Širina	Nazivna: 800 mm Pritrdilni centri: 678 mm Realno: 702 mm
Globina	Realno: 12 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,0 cm
Paket 1 Širina	41,0 cm
Paket 1 Dolžina	71,0 cm
Paket 1 Teža	3,998 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	70
Paket 2 Višina	50,0 cm
Paket 2 Širina	100,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	293,0 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------