

Product data sheet

Characteristics

NSYTBP191210H

PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm.

V175Š105G100 raz. V192Š121G105, nepr. PC
pok. V40



Glavno

Skupina izdelkov	Thalassa
Ime izdelka	Thalassa TBP
Aplikacija naprave	Večnamenski
Kategorija	Industrijsko ohišje
Višina	192 mm
Širina	121 mm
Globina	105 mm
Notranja višina	175 mm
Notranja širina	105 mm
Notranja globina	100 mm
Montaža omare	Stensko montirano
Sestava naprave	1 Ohišje 1 Pokrov 4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 2
Tip ohišja	En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova	Visok navaden pokrov
Pritrditev pokrova	Plastični vijaki
Tip ključavnice	Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečaten odmočje
Odstranljivi deli	Pokrov S sidranimi vijaki

Komplementarno

Material	Polikarbonat
Barva	Siva RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Certifikati izdelkov	TÜV[RETURN]UL
Razred električne izolacije	Razred II
Lokacija montaže	Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Teža izdelka	0,43 kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to IEC 62262
Požarna odpornost	960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...60 °C
Delovna temperatura	-25...80 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	10,5 cm
Paket 1 Širina	12,1 cm
Paket 1 Dolžina	19,2 cm
Paket 1 Teža	430 g
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	264
Paket 2 Višina	120 cm
Paket 2 Širina	80 cm
Paket 2 Dolžina	134 cm
Paket 2 Teža	125 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------