


Product data sheet

Characteristics

NSYTRV42SF6

Odk. prik. z varov., 16 mm² 10 A, 6,3 x 32 mm
varovalka, vijak 1 x 1, črn



Glavno

Skupina izdelkov	Lineryg
Ime izdelka	Lineryg TR
Izdelek ali sestavni del	Priključni blok
Kratko ime naprave	TRV
Aplikacija naprave	Zaščita
Tip bloka priključka	Spojen izklopljen
Nivo terminalnega bloka	1
Montažni način	Konektor za spenjanje
Nominalni presek	16 mm ²
Dolžina	79 mm
Barva	Črna
Količina na set/komplet	Komplet 50

Komplementarno

Velikost varovalke	6,3 x 32 mm
Širina	10,2 mm
Višina	60,5 mm
Povezave - terminali	1 x Vijalni priključek Dovod 1 x Vijalni priključek Odvod
Number of connections	2
Priključni položaj	Stranska
Število merilnih vhodov	0
Prečni presek kabla	0,2...4 Mm ² , Prilagodljiv Brez konca kabla 0,2...4 Mm ² , Prilagodljiv S kabelskim koncem 0,5...16 mm ² , Trden S kabelskim koncem
Zatezni moment	0,6...0,8 N.m
Dolžina blankiranja žice	9 mm
Tip orodja	Povezava: Izvijač Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost	500 V EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] Nazivni tok	10 A EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA
Material	Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube	0,01 Pri 1 MHz IEC 60250 0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 Pri 1 MHz
Upornost	10000 Ω.Cm IEC 60093 10000 Ω.cm VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 MOhm IEC 60093 1000 MOhm VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena	V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka	34,2 g

Združljivost serije/obsega	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Združljivost izdelkov	Spacial omare

Okolje

Certifikati izdelkov	CSA[RETURN]EAC[RETURN]cURus
Dielektrična trdnost	1000 V v skladu s/z IEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,5 cm
Paket 1 Širina	11,5 cm
Paket 1 Dolžina	36,5 cm
Paket 1 Teža	34 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	9,5 cm
Paket 2 Širina	11,5 cm
Paket 2 Dolžina	36,5 cm
Paket 2 Teža	1,71 kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	300
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	10,724 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------