


Product data sheet

Characteristics

NSYZZ2124VHD

Thalassa PHD zunanje robustno prezrač.
podnožje V 200 Š 1250 G 420 RAL7035 IP55



Glavno

Skupina izdelkov	Thalassa
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Prezračevalen podstavek
Aplikacija	Večnamenski
Nominal dimensions of the housing	-
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 2 Prednja plošča 2 Stranski del 1 Nerjaveče jeklo Filter proti insektom
Združljivost serije/obsega	Thalassa Thalassa PHD

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Z vijaki - Na stranskih delih
Barva	Podstavek Siva RAL 7035)
Višina	200 mm
Širina	1250 mm
Globina	420 mm

Okolje

IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/zIEC 60529 (Kompletno podnožje z mrežo in filtrom)
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,0 cm
Paket 1 Širina	46,0 cm
Paket 1 Dolžina	129,0 cm
Paket 1 Teža	9,95 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

