

Product data sheet

Characteristics

SRVS72BP-9A

Easy UPS SRVS 72V Battery Pack for 2&



Pregled

Dobavni rok	Običajno v zalogi
-------------	-------------------

Glavno

Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Dobavljena oprema	Uporabniški priročnik Battery cable

Baterije & čas delovanja

Blokov akumulatorja na niz	6
Montaža naprave	Talna montaža
Vključeni moduli akumulatorja	0
Število prostih modulov akumulatorja	0
Napetost baterije	72 V

Fizično

Barva	Črna
Višina	33,6 cm
Širina	19 cm
Globina	42,5 cm
Teža izdelka	38 kg
Montažni način	Ni možna vgradna namestitvev
Združljivost z USB	No

Skladnost

Certifikati izdelkov	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
----------------------	---

Okoljsko

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...40 °C
Relativna vlažnost shranjevanja	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja	0...15000 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	32,5 cm
Paket 1 Širina	23,5 cm
Paket 1 Dolžina	56,5 cm
Paket 1 Teža	40,2 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	2 leti popravilo ali menjava
-----------	------------------------------