

Product data sheet

Characteristics

TCSXCNEFNX3V

Vhodna moč distribucijskega kabla - kotni - M8
ženska-žica - 3 m



Glavno

Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatki
Izdelek ali sestavni del	Priključni kabel
Združljivost izdelkov	I/O in vmesni bloki
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	24 V DC vodilo

Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Modicon TM7
Električna povezava	Vztrajni vod z 1 ženskim konektorjem M8 - 4 smerni - Kolenski Vodilo IN
Dolžina kabla	3 m
Teža izdelka	0,105 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,000 cm
Paket 1 Širina	17,000 cm
Paket 1 Dolžina	18,000 cm
Paket 1 Teža	95,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	30
Paket 2 Višina	15,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	3,184 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------