

Product data sheet

Characteristics

WDE000625

Cedar Plus - dvojna vtičnica s str. E - 16 A,
zaščita, prosojen pokrov, siva



Glavno

Ime ponudbe	Cedar Plus
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Standardni opis vtičnice	Stranska ozemljitev
Številka vtičnice	2
Dostavni obrazec	Kompletni izdelek
Dodatne lastnosti	Transparentni pokrov, zaščiten
Barva pokrivne plošče	Siva

Komplementarno

Namestitev	Nadometna
Razpon napajanja/energije	3680 W
Nazivni tok	16 A pri 250 V AC
Vrsta priključkov	Lift terminals
Priključna zmogljivost	2 kabel/li 2,5 mm²
Žična struktura	Togo Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice	11 mm
Material vidnih delov	PA6 FR850
Površinska obdelava (finish)	Sijajni
Višina	79 mm
Širina	132 mm
Globina	54 mm
Teža izdelka	0,196 kg

Okolje

Certifikati izdelkov	VDE
IP stopnja zaščite	IP44

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,400 cm
Paket 1 Širina	7,900 cm
Paket 1 Dolžina	13,200 cm
Paket 1 Teža	196,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	18,500 cm
Paket 2 Širina	9,000 cm

Paket 2 Dolžina	27,000 cm
Paket 2 Teža	1,110 kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	30
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	7,191 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------