

## Product data sheet

### Characteristics

## XVC1B2HK

100-mm sign. semafor., 24 V s sireno - stalna/  
utripajoča LED - oran./rdeča



### Glavno

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Serijska izdelka                | Harmony XVC1                                                         |
| Izdelek ali sestavni del        | Kompletni predožičeni monolitni signalni semafor                     |
| Tip signalnega svetilnika       | 2 osvetlitveni enoti                                                 |
| Zvočno signaliziranje           | Sirena                                                               |
| Montažni premer                 | 100 mm                                                               |
| Ime komponente                  | XVC                                                                  |
| Izvor svetlobe                  | LED Stalno ali utripajoče Rdeča<br>LED Stalno ali utripajoče Oranžna |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 24 V                                                                 |
| Tip napajalnega tokokroga       | DC                                                                   |
| Stopnja hrupa                   | 0...102 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m                         |

### Komplementarno

|                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                     | Polikarbonat: Osvetlitvena enota<br>ABS: Osnovna enota<br>PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov |
| Montaža izdelka                              | Na podnožju                                                                                   |
| Presek kabla                                 | 0,33 Mm <sup>2</sup><br>0,83 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Presek AWG                                   | AWG 18<br>AWG 22                                                                              |
| Dolžina kabla                                | 500 mm                                                                                        |
| Oznaka                                       | CE                                                                                            |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 0,8 kV                                                                                        |
| Poraba toka                                  | 550 mA                                                                                        |
| Utripajoča frekvenca                         | 0,7...3 Hz                                                                                    |
| Teža izdelka                                 | 1,78 kg                                                                                       |
| Višina                                       | 371 mm                                                                                        |

### Okolje

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardi                                    | IEC 61000-6-2<br>IEC 61000-6-3<br>IEC 61000-6-4 |
| Certifikati izdelkov                         | UL                                              |
| Zaščitna obdelava                            | TC                                              |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...70 °C                                     |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -20...50 °C                                     |
| Razred električnega udara                    | Razred II v skladu s/zIEC 61140                 |
| IP stopnja zaščite                           | IP54 v skladu s/zIEC 60529                      |

## Embalažna enota

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE     |
| Število enot v Paketu 1  | 1       |
| Paket 1 Višina           | 18 cm   |
| Paket 1 Širina           | 18 cm   |
| Paket 1 Dolžina          | 63 cm   |
| Paket 1 Teža             | 2,66 kg |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                        |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>                                                 |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                        |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>                                                   |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>                                     |


## Pogodbena garancija

|           |            |
|-----------|------------|
| Garancija | 18 mesecev |
|-----------|------------|

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

## Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



| No. of illuminated units | b in mm | b in in. |
|--------------------------|---------|----------|
| 1                        | 293     | 11.54    |
| 2                        | 371     | 14.61    |
| 3                        | 449     | 17.68    |

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

### Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

