

Product data sheet

Characteristics

ZART12DM

Razš. lastn. - 6 pomožnih tipk upor. kot Master ali Slave v MBC (Tandem)



Glavno

Serijska izdelka	Harmony eXLhoist
Izdelek ali sestavni del	Ročni daljinski upravljalnik
Kratko ime naprave	ZART
Tip krmilne tipke	6 Konfiguracijski Tipka za gibanje 6 Konfiguracijski Pomožna tipka

Komplementarno

Aplikacija naprave	Glavni V krmiljenju večih mostičkov (tandem) Podrejeni V krmiljenju večih mostičkov (tandem) Glavni in podrejeni V krmiljenju večih mostičkov (tandem)
Material	Omara PC (polikarbonat) Omara PBT Pokrov PP (polipropilen) Zaščitni pokrov EPDM guma
Funkcija	Funkcija pospeška Funkcija vibriranja
Tip zaslona	LCD zaslon 34 x 42 mm
Razdalja delovanja	50 m
Mehanska robustnost	Upornost proti prostemu padu 4,5 m v skladu s/z IEC 60068-2-27
Tip komunikacijskega omrežja	Brezžično Nizko energijski bluetooth
Frekvenca prenosa	2,4 GHz
Maksimalna senzorska razdalja	100 m V prostem polju
Odzivni čas	< 300 ms Polni duplex
Čas polnjenja	900 s
Avtonomija	30 h
Mehanska vzdržljivost	5000000 ciklov
Življenjska doba	5 let/o/i/a
Širina	100 mm
Višina	340 mm
Globina	90 mm
Teža izdelka	0,65 kg

Okolje

Radio sporazum	ANATEL ICASA RSS FCC ARIB SRRC
IP stopnja zaščite	IP65
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...45 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja	0...3000 m
Odpornost proti vibracijam	0,075 mm 10...55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 % -20...60 °C Delovanje
Certifikati izdelkov	JIS[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]C- Tick[RETURN]KC[RETURN]EAC


Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	10,7 cm
Paket 1 Širina	10,2 cm
Paket 1 Dolžina	33,7 cm
Paket 1 Teža	732 g


Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Dimensions



Multiple Bridge Control



- A : Bridge 1
B : Bridge 2
(1) Master
(2) Slave