

Product data sheet

Characteristics

ZBV011

Bela navadna leča za krožno signalno svetilko
Ø 22 s sijalko BA9s



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4 Harmony XB5
Označevanje dodatkov/ ločenih delov	Kapica leče
Tip dodatkov/ločenih delov	Pokrovček
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za osvetljavo
Združljivost izdelkov	BA 9s
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Signalna svetilka
Tip pokrovčka ali leče	Navadna leča
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Bela
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Označevanje	Neoznačeno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Količina na set/komplet	Komplet 10

Komplementarno

Teža izdelka	0,002 kg
--------------	----------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,000 cm
Paket 1 Širina	9,000 cm
Paket 1 Dolžina	8,000 cm
Paket 1 Teža	2,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	3,000 cm
Paket 2 Širina	9,000 cm
Paket 2 Dolžina	8,000 cm
Paket 2 Teža	21,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S01
Število enot v Paketu 3	50
Paket 3 Višina	15,000 cm
Paket 3 Širina	15,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	226,000 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------