


Product data sheet

Characteristics

ZBY5101

Neoznačena legenda 18 x 27 mm za nosilec
legende 30 x 50 mm



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5 Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Prazna legenda
Tip dodatkov/ločenih delov	Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Označevanje opreme
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Nosilec legende 30 x 50 mm Za standardno glavo
Označevanje	Neoznačeno na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Dimenzije oznake	18 x 27 mm
Prodaja na nedeljivo količino	10

Komplementarno

Teža izdelka	0,001 kg
Pozicijske informacije za operaterja	3 položaji +/- 45 ° 2 položaja 90° 1 položaj
Prilagodljiv	Ne
Glavna skupina	Tipka Osveltjeno izbirno stikalo Brezžična tipka Signalna svetilka Gobasta glava Izbirno stikalo Osveltjena tipka
Združljivost skupine izdelkov	Harmony XB5 Harmony XB4
Material	Plastika

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,100 cm
Paket 1 Širina	1,500 cm
Paket 1 Dolžina	3,000 cm
Paket 1 Teža	1,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	1,500 cm
Paket 2 Širina	1,500 cm
Paket 2 Dolžina	3,000 cm
Paket 2 Teža	11,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S01
Število enot v Paketu 3	1000
Paket 3 Višina	15,000 cm

Paket 3 Širina	15,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	1,142 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------