

Product data sheet

Characteristics

ZC2JC45

Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - fiksno - brez zaslona - 2 C/O - 10 do 120 °C



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE065 ZC2JE855 ZC2JE815 ZC2JE045 ZC2JE075 ZC2JE835 ZC2JE845 ZC2JE825
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvednica	1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvednico (vključena)
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 C/O
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	2 3 položaji 2 Zaporedno
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm ²
Pozitivna odprtina	Brez
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A pri 240 V, AC-15, A300 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 v skladu s/z EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 V CSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talična varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	40 mm
Višina	81 mm
Globina	41 mm
Teža izdelka	0,355 kg
Opis priključka ISO št. 1	(13-14)NO (21-22)NC (11-12)NC (23-24)NO

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
IK stopnja zaščite	IK08
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Nizka temperatura

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,5 cm
Paket 1 Širina	5,0 cm
Paket 1 Dolžina	9,5 cm
Paket 1 Teža	361,0 g

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------