

Product data sheet

Characteristics

ZCT25P16

Ohišje omejitvenega stikala ZCT - kompaktno -
1NC+1NO - počasna prekinitev - M16



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni kompaktni
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCT
Zasnova	Compact
Tip ohišja	Fiksen
Povezana glava	ZCE66 ZCE07 ZCE08 ZCE63 ZCE24 ZCE02 ZCE13 ZCE21 ZCE29 ZCE01 ZCEH0 ZCE10 ZCE06 ZCE62 ZCE14 ZCE28 ZCEH2 ZCE65 ZCE64 ZCE11 ZCE27 ZCE67 ZCE05
Material ohišja	Plastika
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Slow-break, break before make

Komplementarno

Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ²
Kabelska uvodnica	2 vrezana vhoda za kabelsko uvodnico M16 x 1,5 4...8 mm
Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Material kontaktov	Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	6 m/s
Oznaka kontaktne kode	B300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 1,5 A IEC 60947-5-1 dodatek A R300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 500 V 3)IEC 60947-1 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 kV v skladu s/zIEC 60664 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 ciklov, DC-13 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C

Širina	58 mm
Višina	51 mm
Globina	30 mm
Teža izdelka	0,085 kg

Okolje

Združljivost izdelkov	XCKT
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,5 cm
Paket 1 Širina	5,7 cm
Paket 1 Dolžina	6,2 cm
Paket 1 Teža	82,0 g
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	72
Paket 2 Višina	15,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	6,326 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------