

Glavno

Serija izdelka	Kaedra
Izdelek ali sestavni del	Plošča
Tip prednje plošče	Z izrezi
Tip dodatkov/ločenih delov	Inštalacijski pripomočki
Socket dimensions compatible	1 odprtina 65 x 85 mm ofVtičnica 1 odprtina 90 x 100 mm ofVtičnica

Komplementarno

Material omare	Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka	0,188 kg
Osnovna dimenzija	103 x 225 mm
Širina	103 mm
Višina	225 mm
Barva	Siva (RAL 7035)

Okolje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Požarna odpornost	650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
IP stopnja zaščite	IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 v skladu s/zIEC 62262

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,4 cm
Paket 1 Širina	10,2 cm
Paket 1 Dolžina	22,5 cm
Paket 1 Teža	144 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	11,6 cm
Paket 2 Širina	21,6 cm
Paket 2 Dolžina	27,5 cm
Paket 2 Teža	1,27 kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	24
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	4,24 kg

Trajnost ponudbe

Embalaža brez plastike	Ne
Embalaža iz recikliranega kartona	Ne
Uredba REACh	Izjava REACh
REACh brez SVHC	Da
RoHS EU Direktiva	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
RoHS Informacije o izjemah	Da
Kitajska uredba RoHS	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Vzemi nazaj	No

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------