

### Glavno

Serija izdelka	Acti 9
Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iCM
Izdelek ali sestavni del	Izbirno stikalo
Kratko ime naprave	ICMA
Aplikacija naprave	Ammeter izbirnik
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 440 V AC 50/60 Hz

### Komplementarno

[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	10 A
Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica 4
Oznaka	0 - L1 - L2 - L3
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	4
Višina	60 mm
Width	36 mm
Globina	75 mm
Mehanska vzdržljivost	2000000 ciklov
Električna vzdržljivost	1000000 ciklov
Povezave - terminali	Zarobljeni terminali z vijaki-mostički - <= 1,5 mm <sup>2</sup>

### Okolje

Standardi	IEC 60947-3
IP stopnja zaščite	IP66 Spremaj: IP20 Priključki:
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...80 °C

### Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,0 cm
Paket 1 Širina	8,0 cm
Paket 1 Dolžina	7,5 cm
Paket 1 Teža	77,0 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	80
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	6,691 kg

## Trajnost ponudbe

Uredba REACh	<a href="#">Izjava REACh</a>
REACh brez SVHC	Da
RoHS EU Direktiva	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
RoHS Informacije o izjemah	<a href="#">Da</a>
Kitajska uredba RoHS	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEEO	Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh

## Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------