

### Glavno

Skupina izdelkov	Acti 9
Kratko ime naprave	ICH
Izdelek ali sestavni del	Urní števec
Združljivost serije/ obsega	Prisma Prisma P Vrata Prisma Prisma G Vrata
Tip meritev	Obratovalni čas
Tip zaslona	Elektromehanski 7 2
Maksimalna izmerjena vrednost	99999,99 h

### Komplementarno

Prikaz celotnega obsega	99999,99
Ponastavitev	Brez
Natančnost zaslona	0,0001
[Us] Nazivna napajalna napetost	230 V AC pri 50 Hz
Poraba energije v VA	0,15 VA
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev

### Okolje

9 mm rastri	4
IP stopnja zaščite	Spredaj: IP65
Width	36 mm
Višina	90 mm
Globina	67 mm

### Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,6 cm
Paket 1 Širina	4,0 cm
Paket 1 Dolžina	9,0 cm
Paket 1 Teža	94,0 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	72
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	7,141 kg

## Trajnost ponudbe

Uredba REACh	<a href="#">Izjava REACh</a>
REACh brez SVHC	Da
RoHS EU Direktiva	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
RoHS Informacije o izjemah	<a href="#">Da</a>
Kitajska uredba RoHS	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEEO	Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj	No

## Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------