

Glavno

Skupina izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Dodatne naprave diferenčnega toka
Kratko ime naprave	Vigi NG125
Opis polov	4P
[In] Nazivni tok	63 A
Tip omrežja	AC
Občutljivost zemljostične zaščite	30 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite	Trenutne
Razred zemljostične zaščite	Tip AC
Standardi	IEC/EN 60947-2: Annex B

Komplementarno

Lokacija naprave v sistemu	Zunanji Skupni priključek
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 do 415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok	Neodvisno od napetosti
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC/EN 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Električna povezava do inšt. odklopnika	Z vijaki
9 mm rastri	9
Višina	118 mm
Width	189 mm
Globina	81 mm
Teža izdelka	0,45 kg
Električna vzdržljivost	10000 ciklov v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov1...35 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminalov1,5...50 mm ² Togo
Dolžina blankiranja žice	20 mm
Zatezni moment	3,5 N.m

Okolje

IP stopnja zaščite	IP40 v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Elektromagnetna združljivost	8/20 µs impulse withstand, 3000 A v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Tropikalizacija	2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,5 cm
Paket 1 Širina	13,5 cm
Paket 1 Dolžina	26,0 cm
Paket 1 Teža	541,0 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	4,82 kg

Trajnost ponudbe

Številka SCIP	Ad23232c-9094-462b-bcfd-d8eec73ce791
Uredba REACh	Izjava REACh
RoHS EU Direktiva	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
RoHS Informacije o izjemah	Da
Kitajska uredba RoHS	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnosti	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj	No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)	71

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------