

### Glavno

Serija izdelka	Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del	Signalna svetilka
Kratko ime naprave	9001K

### Komplementarno

Material roba	Kovinski
Montažni premer	30 mm
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip leče	Domed Plastika
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Rdeča
Izvor svetlobe	Rdeča LED
Grlo žarnice	BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka	Neposredna 24 do 28 V AC/DC
Priključki - terminali	Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment	0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka	Križne reže
Oblika glave vijaka	Križne reže
Delovni položaj	Katerikoli položaj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
Izvor svetlobe	LED
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A
CAD celotna širina	54 mm
CAD celotna višina	70 mm
CAD celotna globina	42 mm
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 28 V AC/DC
Teža izdelka	0,134 kg
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek
Tip leče	Domed
[Us] Nazivna napajalna npetost	24 do 28 V
Barva vira svetlobe	Rdeča
Material leče	Polikarbonat
Velikost	30 mm




## Okolje

Standardi	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	NEMA[RETURN]UL 508
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn (f = 2...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

## Emblažna enota

Emblažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,700 cm
Paket 1 Širina	4,500 cm
Paket 1 Dolžina	9,500 cm
Paket 1 Teža	142,900 g
Emblažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	16
Paket 2 Višina	15,000 cm
Paket 2 Širina	15,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	2,452 kg

## Trajnost ponudbe

Emblaža brez plastike	Ne
Emblaža iz recikliranega kartona	Ne
Številka SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh	 <a href="#">Izjava REACh</a>
RoHS EU Direktiva	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
RoHS Informacije o izjemah	 <a href="#">Da</a>
Kitajska uredba RoHS	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj	No

## Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------