

Glavno

Serija izdelka	Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del	Glavo za tipko
Kratko ime naprave	9001K
Profil operaterja	Podometna, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja	Metal guard



Komplementarno

Montažni premer	30 mm
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Teža izdelka	0,087 kg
Material roba	Kovinski
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	7 barvnih izbir
Profil operaterja	Podometna
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Tip kontakta in sestava	Brez kontaktnega bloka

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,500 cm
Paket 1 Širina	5,500 cm
Paket 1 Dolžina	5,000 cm
Paket 1 Teža	102,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	24
Paket 2 Višina	15,000 cm
Paket 2 Širina	15,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	2,622 kg

Trajnost ponudbe

Embalaža brez plastike	Da
Embalaža iz recikliranega kartona	Da
Številka SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACH	 Izjava REACH
RoHS EU Direktiva	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
RoHS Informacije o izjemah	 Da

Kitajska uredba RoHS	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEEO	Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj	No

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------