

Product data sheet

Characteristics

EVH2S22P02K

EVlink Wallbox - 22 kW - vtičnica T2 - polnilna postaja



Glavno

Skupina izdelkov	EVlink
Ime izdelka	EVlink Wallbox
Izdelek ali sestavni del	Polnilna postaja
Kratko ime naprave	EVH2
Opis polov	3P + N
Montažni način	Stensko-montirano
Tip ponudbe	Standard
Max power	22 kW 32 A
Število polnilnih mest	1
Connection to the vehicle	Vtičnica ("outlet") T2
Nadzor do nadzornega/krmilnega sistema	Ključ

Komplementarno

Rated supply voltage	380 do 415 V AC 50/60 Hz
Ozemljitveni sistem	TT TN
Število vhodov	1
Tip vhoda	Kontakt za Omejitve napajanja Kontakt za Zakasnitveno napajanje
Tip krmiljenja	1 Bela Tipka Zaustavitev/ponastavitev Zelena Tipka Odklepanje kabla
Lokalno signaliziranje	1 Večbarvna LED Indikacija stanja
Višina	480 mm
Širina	331,5 mm
Globina	170 mm
Teža izdelka	5,6 kg
Barva	Bela (RAL 9003) Siva (RAL 7016)
Standardi	IEC 62196-2 IEC 62196-1 IEC 61851-22 IEC 61851-1
Certifikati izdelkov	CB[RETURN]CE

Okolje

IP stopnja zaščite	IP54 v skladu s/zi IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	27,000 cm
Paket 1 Širina	40,000 cm
Paket 1 Dolžina	53,500 cm
Paket 1 Teža	8,349 kg
Embalažna enota Paketa 2	P06
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	75,000 cm
Paket 2 Širina	80,000 cm
Paket 2 Dolžina	60,000 cm
Paket 2 Teža	41,396 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe