

## Product data sheet

### Characteristics

# EVP1CNL32122

EVlink napaj. kabel 7m 32A 1-Fazni T2-T2 IEC



### Glavno

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Skupina izdelkov                  | EVlink                   |
| Izdelek ali sestavni del          | Napajalni kabel          |
| Kategorija dodatkov/ločenih delov | Dodatki za kable         |
| Število faz omrežja               | Enofazni                 |
| Opis polov                        | 1P + N                   |
| [In] nazivni tok                  | 32 A                     |
| [Us] Nazivna napajalna napetost   | 220 do 240 V AC 50/60 Hz |
| Številka vtičnice                 | 2                        |

### Komplementarno

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plug type                  | T2 / Posrebreni kontakti Zaključek polnilne postaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tip konektorja             | T2 Zaključek vozila Posrebreni kontakti<br>T2 Zaključek polnilne postaje Posrebreni kontakti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Združljivost serije/obsega | EVlink EVlink park. mesto EVF1 Polnilna postaja<br>EVlink EVlink park. mesto EVW1 Polnilna postaja<br>EVlink EVlink park. mesto EVF2 Polnilna postaja<br>EVlink EVlink park. mesto EVW2 Polnilna postaja<br>EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Polnilna postaja<br>EVlink EVlink Wallbox EVH2 Polnilna postaja<br>EVlink EVlink Pro AC EVB3 Polnilna postaja<br>EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 Polnilna postaja |
| Standardi                  | IEC 62196-2<br>IEC 62196-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certifikati izdelkov       | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dolžina                    | 7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teža izdelka               | 3,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barva                      | Siva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Okolje

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| IP stopnja zaščite                           | IP44 v skladu s/IEC 60529    |
| IK stopnja zaščite                           | IK10 conforming to IEC 62262 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -30...50 °C                  |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...80 °C                  |
| Relativna vlažnost                           | 5...95 %                     |

### Embalažna enota

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE       |
| Število enot v Paketu 1  | 1         |
| Paket 1 Višina           | 10,000 cm |
| Paket 1 Širina           | 36,000 cm |
| Paket 1 Dolžina          | 36,000 cm |
| Paket 1 Teža             | 2,852 kg  |
| Embalažna enota Paketa 2 | S06       |
| Število enot v Paketu 2  | 25        |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Paket 2 Višina  | 75,000 cm |
| Paket 2 Širina  | 60,000 cm |
| Paket 2 Dolžina | 80,000 cm |
| Paket 2 Teža    | 83,300 kg |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                                                                                                   |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>                          |
| Direktiva EU ROHS              | Skladno z izjemami                                                                                                                      |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                      |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>             |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                                    |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>               |
| Profil krožnega gospodarstva   |  <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a> |