

Product data sheet

Characteristics

ZBZ1605

Rumen kovinski ščitnik z možnostjo žabice za gobasto tipko Ø 40



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB4 Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Zaščita
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov	XB5AS... XB5AT... XB4BS... XB4BT...
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Ø 40 mm tipka za zaustavitev v sili Za standardno glavo
Barva	Rumena
Količina na set/komplet	Komplet 1

Komplementarno

Material	Kovinski
Teža izdelka	0,046 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,700 cm
Paket 1 Širina	4,400 cm
Paket 1 Dolžina	5,200 cm
Paket 1 Teža	59,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	5,700 cm
Paket 2 Širina	4,400 cm
Paket 2 Dolžina	26,500 cm
Paket 2 Teža	295,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	160
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	9,880 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------