

Product data sheet

Characteristics

ZBZ35

Nosilec legende 30 x 50 mm z legendo 18 x 27 mm, neoznačen



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Označevanje opreme

Komplementarno

Material	Plastika
Sestava naprave	Nosilec napisne ploščice
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Ø 22 mm krmilna ali signalna enota s krožno glavo Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov	Harmony XB5 Harmony XB4
Velikost nosilca legende	30 x 50 mm
Montaža naprave	Podometna
Prodaja na nedeljivo količino	10
Teža izdelka	0,003 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,000 cm
Paket 1 Širina	10,000 cm
Paket 1 Dolžina	12,000 cm
Paket 1 Teža	3,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	3,000 cm
Paket 2 Širina	10,000 cm
Paket 2 Dolžina	12,000 cm
Paket 2 Teža	36,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S02
Število enot v Paketu 3	300
Paket 3 Višina	15,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	1,497 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------