

Product data sheet

Characteristics

ZBZG156

Blok z enojno lučko za testno osvetlitveno funkc.
12 V



Glavno

Serija izdelka	Harmony XB4 Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Blok za testno svetilko
Združljivost izdelkov	Integrirana LED BA 9s
Tip svetlobnega bloka	Enojni blok za funkcijo testne luči
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 V AC/DC 24 V AC/DC 24 do 120 V AC/DC
Električna povezava	1 žica

Komplementarno

Material	Plastika
Razred električnega udara	Razred I Harmony XB4 IEC 60536 Razred II Harmony XB5 IEC 60536
Teža izdelka	0,01 kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Standardi	UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 št. 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520
Certifikati izdelkov	LROS (Lloyds register pošiljke)[RETURN]UL naveden[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]GL
Odpornost proti vibracijam	5 gn (f = 2...500 Hz) v skladu s/z IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn za 18 ms v skladu s/z IEC 60068-2-27 50 gn za 11 ms v skladu s/z IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,4 cm
Paket 1 Širina	8,8 cm
Paket 1 Dolžina	5,2 cm
Paket 1 Teža	18,0 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	165

Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	3,65 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Wiring Diagram

