

Product data sheet

Characteristics

ZC1AZ16

Kontaktni blok - 2 NC - porazdeljeno



Glavno

Serijska izdelka	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Kontaktni blok mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC1A
Združljivost izdelkov	XC1AC16
Električna povezava	Terminali z vijako objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 NC
Premik kontakta	Slow-break, staggered
Material kontaktov	Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina	Brez

Komplementarno

Kontaktna izolacijska oblika	Za
Minimalna hitrost aktiviranja	6 m/min
Maksimalna odpornost na terminalih	8 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V ACIEC 60947-5-1 500 V ACNF C 20-040 600 V DCIEC 60947-5-1 600 V DCNF C 20-040 600 V ACCSA C22.2 št. 14 600 V DCCSA C22.2 št. 14
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talična varovalka gG
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov, AC-15 110 V, 900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 230 V, 1900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 48 V, 450 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 110 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 230 V, 95 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 48 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, AC-15 110 V, 350 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, AC-15 230 V, 430 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, AC-15 48 V, 170 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, DC-13 110 V, 40 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, DC-13 230 V, 33 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 ciklov, DC-13 48 V, 35 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,0 cm
Paket 1 Širina	5,5 cm
Paket 1 Dolžina	6,2 cm
Paket 1 Teža	44,0 g

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------