

Product data sheet

Characteristics

ZC2JC1

Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - fiksno - brez zaslona - 1 C/O



Glavno

Serijski izdelek	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE64 ZC2JE70 ZC2JE03 ZC2JE63 ZC2JE65 ZC2JE05 ZC2JE66 ZC2JE09 ZC2JE61 ZC2JE62 ZC2JE02 ZC2JE01
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvednica	1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvednico (vključena)
Število polov	1
Tip kontakta in sestava	1 C/O
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ²
Pozitivna odprtina	Brez
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A pri 240 V, AC-15, A300 v skladu s/z IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 v skladu s/z IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 V CSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talična varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	40 mm
Višina	81 mm
Globina	41 mm
Teža izdelka	0,355 kg
Opis priključka ISO št. 1	(13-14)NO (11-12)NC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
IK stopnja zaščite	IK08
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,6 cm
Paket 1 Širina	4,6 cm
Paket 1 Dolžina	9,0 cm
Paket 1 Teža	374,0 g
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	15,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	7,76 kg
Embalažna enota Paketa 3	P06
Število enot v Paketu 3	320
Paket 3 Višina	77,0 cm
Paket 3 Širina	80,0 cm
Paket 3 Dolžina	60,0 cm
Paket 3 Teža	132,66 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------