

Product data sheet

Characteristics

ZC2JE03

Glava omejitvenega stikala ZC2J - brez povratne vzmeti vzvoda za levi vklop



Glavno

Serijska izdelka	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Tip glave	Vrtljiva glava
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana ročica	ZC2JY12 ZC2JY31 ZC2JY91 ZC2JY81 ZC2JY51 ZC2JY11 ZC2JY13
Povezano ohišje	ZC2JC2 ZC2JC1 ZC2JD2 ZC2JC28 ZC2JD1 ZC2JC18
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Brez krmilne ročice Povratna vzmet
Tip pristopa	Bočni pristop, 1 smer

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	Od leve CW
Pozitivna odprtina	Brez
Teža izdelka	0,21 kg
Material glave	Kovinski

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,500 cm
Paket 1 Širina	4,800 cm
Paket 1 Dolžina	9,500 cm
Paket 1 Teža	221,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S01
Število enot v Paketu 2	14
Paket 2 Višina	15,000 cm

Paket 2 Širina	15,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	3,313 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------