


03002

W600 ADJUSTABLE MOD. DEV. RAIL PRISMA G



Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G
Ürün ya da bileşen tipi	Ray
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma (Prisma G)
Rayın tipi	Modular Adjustable
Kurulu cihaz	TeSys: sabit GV2L TeSys: sabit GV2P TeSys: sabit GV3 Compact: sabit NG160 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş Compact: sabit NG160 NA yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş Compact: sabit NG160 var toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş Compact: sabit NSXm yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş - dikey kurulum Compact: sabit NSXm var toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş - dikey kurulum
Kutup açıklaması	9 x 3P: sabit GV2L 9 x 3P: sabit GV2P 7 x 3P: sabit GV3 1 x 3P: sabit NG160 1 x 4P: sabit NG160 1 x 3P: sabit NG160 NA 1 x 4P: sabit NG160 NA 1 x 3P veya 4P: sabit NSXm dikey kurulum

Tamamlayıcı

Installation description	Ayaklı muhafaza - genişlik 600 mm Duvara monte muhafaza - genişlik 600 mm
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	3 modül(ler): GV2L, direct 600 mm ayaklı muhafaza 3 modül(ler): GV2L, direct 600 mm duvara monte muhafaza 3 modül(ler): GV2P, direct 600 mm ayaklı muhafaza 3 modül(ler): GV2P, direct 600 mm duvara monte muhafaza 5 modül(ler): GV3, direct 600 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): GV3, direct 600 mm duvara monte muhafaza 5 modül(ler): NG160 yok toprak kaçağı koruma , direct 600 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): NG160 yok toprak kaçağı koruma , direct 600 mm duvara monte muhafaza 5 modül(ler): NG160 NA yok toprak kaçağı koruma , direct 600 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): NG160 NA yok toprak kaçağı koruma , direct 600 mm duvara monte muhafaza 7 modül(ler): NSXm yok toprak kaçağı koruma , direct 600 mm ayaklı muhafaza 7 modül(ler): NSXm yok toprak kaçağı koruma , direct 600 mm duvara monte muhafaza 7 modül(ler): NSXm yok toprak kaçağı koruma , connection block 600 mm ayaklı muhafaza 7 modül(ler): NSXm yok toprak kaçağı koruma , connection block 600 mm duvara monte muhafaza 5 modül(ler): NG160 var toprak kaçağı koruma , direct 600 mm ayaklı muhafaza 5 modül(ler): NG160 var toprak kaçağı koruma , direct 600 mm duvara monte muhafaza 7 modül(ler): NSXm var toprak kaçağı koruma , direct 600 mm ayaklı muhafaza 7 modül(ler): NSXm var toprak kaçağı koruma , direct 600 mm duvara monte muhafaza 7 modül(ler): NSXm var toprak kaçağı koruma , connection block 600 mm ayaklı muhafaza 7 modül(ler): NSXm var toprak kaçağı koruma , connection block 600 mm duvara monte muhafaza
9 mm vida adımı	48
Set başına Miktar	1'li set
Yükseklik	58 mm
Genişlik	467 mm
Derinlik	97 mm
Ürün ağırlığı	0,34 kg
Renk	Natural
Malzeme	Metal

Ortam

Standartlar	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Ürün sertifikaları	ASEFA

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	46,8 cm
Package 1 Weight	330 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı

RoHS muafiyet bilgileri



WEEE

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay
